




## Säädettävä kuulavaste uritettu, ulkokierre, kierre M: M16



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370066 M16    |
| GTIN         | 2050001961983 |
| Tuoteluokka  | 37K           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

- **Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.**
- **Kuulan pyörähtäminen estetty.**

#### Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

#### Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Ulko-Ø D <sub>1</sub>           | 10,5 mm       |
| Kauluksen pituus L <sub>2</sub> | 40 mm         |
| enimmäiskantavuus (staattinen)  | 25 kN         |
| kierre M                        | M16           |
| Pituus 1                        | 20,7 mm       |
| Avainkoko SW                    | 24 mm         |
| Tuotetyyppi                     | Heilurialusta |

