



## Säädettävä kuulavaste uritettu, ulkokierre, kierre M: M8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370066 M8
GTIN	2050001961952
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

#### Malli:

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

- **Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.**
- **Kuulan pyörähtäminen estetty.**

#### Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

#### Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

Pituus 1	11,6 mm
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	5,8 mm
Kauluksen pituus L <sub>2</sub>	25 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	8 kN
kierre M	M8
Avainkoko SW	13 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta

