

**Kiinnitin, L × B1: 80X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370089 80X32
GTIN	2050001962102
Tuoteluokka	37K

**Kuvaus****Malli:**

- Kahden työkappaleen kiinnittäminen on mahdollista.
- Maksimiliikepituus 0,5 mm.

**Raaka-aine:**

Kiinnityskiila, nuorrutusterästä.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysrenkaan työstöä varten.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus H	42 mm
Kiinnitysvoima	2,5 kN
Leveys B	50 mm
Ø D <sub>2</sub>	7,7 mm
Suurin kiristysmomentti	14 Nm
Enimmäistyöstösyvyys T	10 mm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin

