

**Kiinnitin, L × B1: 40X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370089 40X32
GTIN	2050001962096
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

- Kahden työkappaleen kiinnittäminen on mahdollista.
- Maksimiliikepituus 0,5 mm.

Raaka-aine:

Kiinnityskiila, nuorrutusterästä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysrenkaan työstöä varten.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	2,5 kN
Leveys B	50 mm
Korkeus H	42 mm
Ø D ₂	7,4 mm
Suurin kiristysmomentti	7,5 Nm
Enimmäistyöstösyvyys T	10 mm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin

