


**Garant****Sovitin Jyrsinpää / kiinnitysholkki ER, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301113 16
GTIN	4062406099022
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Poraus, laipan tukipinnat ja ER-kiristysholkin paikka hiottu, rungon ulkopuoli kovasorvattu, parhaat pyörintä- ja tasapainotusominaisuudet. Mahdollisimman lyhyille ulkonemille sisäisellä kiristysmutterilla (valinnaisesti voidaan käyttää myös tiivisterengasta). Läpiporattu kiinnitysruuvi sisäjähdytystä varten.

**Käyttö:**

Erittäin joustava ja edullinen ratkaisu, muuntaa jokaisen halutun jysintuurnan kiristysholkkistukaksi.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää ER-kiristysmutterin (sisäpuolella), kiinnitysruuvi.

**Erikoistarvike:**

Tiivistyslaatat nro 309630; 309635.

**Huomautus:**

Yhteensopiva kiristysmutteri nro 309621.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	78 mm
Ulko-Ø D	38 mm
ER-kiristysholkeille	25
Standardi	DIN 6357
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkkipidin

## Tarvikkeet

ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 15 mm	309630 15
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 9 mm	309630 9
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 5 mm	309630 5
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 8 mm	309630 8
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 7 mm	309630 7
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d SATZ mm	309630 SATZ
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 16 mm	309630 16
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 13 mm	309630 13
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 6 mm	309630 6
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 14 mm	309630 14
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 10 mm	309630 10
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 11 mm	309630 11
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 12 mm	309630 12
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 3 mm	309630 3
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 4 mm	309630 4