


Garant**Sovitin Jyrsinpää / kiinnitysholkki ER, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301113 27
GTIN	4062406099046
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Poraus, laipan tukipinnat ja ER-kiristysholkin paikka hiottu, rungon ulkopuoli kovasorvattu, parhaat pyörintä- ja tasapainotusominaisuudet. Mahdollisimman lyhyille ulkonemille sisäisellä kiristysmutterilla (valinnaisesti voidaan käyttää myös tiivisterengasta). Läpiporattu kiinnitysruuvi sisäjähdytystä varten.

Käyttö:

Erittäin joustava ja edullinen ratkaisu, muuntaa jokaisen halutun jysintuurnan kiristysholkkistukaksi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin (sisäpuolella), kiinnitysruuvi.

Erikoistarvike:

Tiivistyslaatat nro 309630; 309635.

Huomautus:

Yhteensopiva kiristysmutteri nro 309621.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	94 mm
Ulko-Ø D	60 mm
ER-kiristysholkeille	32
Standardi	DIN 6357
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkkipidin

Tarvikkeet

ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 7 mm	309635 7
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d SATZ mm	309635 SATZ
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 17 mm	309635 17
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 19 mm	309635 19
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 14 mm	309635 14
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 20 mm	309635 20
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 3 mm	309635 3
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 5 mm	309635 5
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 4 mm	309635 4
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 15 mm	309635 15
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 16 mm	309635 16
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 12 mm	309635 12
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 10 mm	309635 10
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 11 mm	309635 11
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 18 mm	309635 18
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 13 mm	309635 13
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 6 mm	309635 6
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 9 mm	309635 9
ER-kiristysmutterin tiivisterengas Kiinnitys-Ø d 8 mm	309635 8