

**TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 123106 6 |
| GTIN | 4045197447838 |
| Tuoteluokka | 12E |

Kuvaus**Malli:**

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**. Suorat **pääsärmät**, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 123103.

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 123103.

Muodot HB ja HE samaan hintaan kuin HA.

Muoto **HB**: tilataan **nrolla 123107**.

Muoto **HE**: tilataan **nrolla 123108**.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Nimellis-Ø D_c | 6 mm |
| Lastu-urien pituus L_c | 57 mm |
| Syöttö f teräksessä $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,15 mm/kierr, |
| Terien lkm Z | 2 |
| Varren toleranssi | h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h7 |
| varren Ø D_s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 95 mm |

| | |
|---|------------------|
| Standardi | Tehdasnormi |
| suositeltu suurin porausvyvyys L ₂ | 48 mm |
| Pinnoitus | TiN |
| Lastuava aine | TKM |
| Malli | 8×D |
| Kärkikulma | 135 astetta |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys | kyllä, 25 baaria |
| Värirengas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 175 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 135 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 105 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 85 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 75 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 45 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 30 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 65 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |