

SONO SWISS®

**Ultraäänipuhdistuslaite DURA-S, Tilavuus: 140l****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082925 140
GTIN	2050002003521
Tuoteluokka	04E

**Kuvaus****Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Lattiamalli: DURA-S – monitaajuuslaite ruostumatonta DUPLEX-terästä, generaattori tehosäätimellä & oikosulkuvarma

**Käyttö:**

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

**Toimituksen sisältö:**

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

Laitteen pituus: 700 mm

Laitteen leveys: 750 mm

Laitteen korkeus: 800 mm

sisäkörin pituus: 530 mm

sisäkorin leveys: 450 mm  
Puhdistusaltan korkeus: 550 mm

## Tekninen kuvaus

Laitteen leveys	750 mm
Puhdistusaltan tilavuus	140 l
Ultraäänen huipputeho	2400 W
Laajennusmahdollisuus öljynerotin	ei
Puhdistusaltan leveys	500 mm
Laitteen pituus	700 mm
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	ei
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	ei
Paino	80 kg
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli	ei
Laitteen korkeus	800 mm
Puhdistusaltan korkeus	550 mm
Puhdistusaltan pituus	650 mm
Kuumennusteho	7500 W
sisäkorin pituus	530 mm
sisäkorin leveys	450 mm
Tehonkulutus	8840 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	400 V
Nimellisisältö	142 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

## Tarvikkeet

Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 2,5	082939 2,5
--	------------

Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 0,85	082933 0,85
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 2,5	082935 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 10	082938 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T1	082930 T1
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T3	082930 T3
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 2,5	082936 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 10	082939 10
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T2	082930 T2
Sisäkori INOX Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 140	082926 140
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 25	082931 25
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T6	082930 T6
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 2,5	082938 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 25	082933 25
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 10	082936 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 10	082937 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T4	082930 T4
Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 2,5	082937 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T5	082930 T5
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5