

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultraäänipuhdistuslaite DURA-S, Tilavuus: 220l****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082925 220
GTIN	
Tuoteluokka	04E

**Kuvaus****Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Lattiamalli: DURA-S – monitaajuuslaite ruostumatonta DUPLEX-terästä, generaattori tehosäätimellä & oikosulkuvarma

**Käyttö:**

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

**Toimituksen sisältö:**

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

Laitteen pituus: 800 mm

Laitteen leveys: 900 mm

Laitteen korkeus: 800 mm

sisäkorin pituus: 630 mm

sisäkorin leveys: 600 mm  
Puhdistusaltan korkeus: 550 mm

## Tekninen kuvaus

Paino	110 kg
Laajennusmahdollisuus öljynerotin	ei
Ultraäänen huipputeho	3600 W
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	ei
Laitteen leveys	900 mm
Puhdistusaltan leveys	650 mm
Puhdistusaltan korkeus	550 mm
Kuumennusteho	10000 W
Puhdistusaltan tilavuus	220 l
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli	ei
Puhdistusaltan pituus	750 mm
Laitteen korkeus	800 mm
Laitteen pituus	800 mm
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	ei
sisäkorin pituus	630 mm
Tehonkulutus	11940 W
sisäkorin leveys	600 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	400 V
Nimellisisältö	220 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

## Tarvikkeet

Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 2,5	082938 2,5
--	------------

Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 2,5	082937 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T1	082930 T1
Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 2,5	082936 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T3	082930 T3
Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 2,5	082939 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 25	082933 25
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T6	082930 T6
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T4	082930 T4
Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 0,85	082933 0,85
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK
Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 10	082939 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 2,5	082935 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 10	082938 10
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 25	082931 25
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 10	082936 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 10	082937 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T2	082930 T2
Sisäkori INOX Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 220	082926 220
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T5	082930 T5