

## Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/11S



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260916 QC/11S |
| GTIN         | 4251414902732 |
| Tuoteluokka  | 29D           |

### Kuvaus

#### Malli:

Vaihdettavat teräpäät **värinää vaimentaville perusrungoille**. Kapea malli.

#### Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **14xD asti**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: QC

ISO-koodi teräpää: STUCR/L 11

Sopiva kääntöterä: TC.. 1102..

sopii perusrungolle: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 22 mm

Keskisiirto: 11 mm

Kokonaispituus: 20 mm

### Tekninen kuvaus

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Keskisiirto                                  | 11 mm                           |
| ISO-koodi teräpäätä                          | STUCR/L 11                      |
| Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$ | 22 mm                           |
| Järjestelmä                                  | QC                              |
| Kääntöterän ruuvi                            | 269022 4                        |
| Terän koko                                   | 11 mm                           |
| Kokonaispituus                               | 20 mm                           |
| Sarja  | Teräpäätä                       |
| sopii perusrungolle                          | 264900–264908                   |
| Sopiva kääntöterä                            | TC.. 1102..                     |
| Varren $\varnothing$                         | 20 mm                           |
| Käyttötapa                                   | Oikea                           |
| Sisäjähdytys                                 | kyllä                           |
| Asetuskulma $\kappa$                         | 93 astetta                      |
| Käyttö                                       | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m | 659906 500 |
| Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8                               | 674248 TX8 |