

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20,5 mm
Kokonaispituus L	250 mm
ISO-koodi pidin	E20S SVUBR/L 11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN