

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E20S SVUBR/L 11
Asetuskulma κ	93 astetta
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L ₃	13 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Pään pituus L ₁	20,5 mm
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN