

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	E25S SVUBR/L 11
Pään pituus L <sub>1</sub>	23 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kokonaispituus L	250 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN