

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	200 mm
ISO-koodi pidin	E16R SVUBR/L 11
Pään pituus $L_1$	16,5 mm
Keskisiirto $L_3$	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	21 mm
Terän koko	11 mm
Kiinnityspituus $L_2$	15 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
varren Ø $D_s$	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN