

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	E16R SVUBR/L 11
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Pään pituus L ₁	16,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	21 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN