

Garant**ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, BT 40 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302765 16
GTIN	4062406100223
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Kiristysmutteri, tasapainotettu (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimaaliset kulumisominaisuudet tai vääntömomentin siirto pinnoitetulla täsmäkiristysmutterilla.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499** muotojen **A ja B** mukaisiin kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300. Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Huomautus:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Tekninen kuvaus

ER-varakiinnitysmutteri	16
Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm

Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	28 mm
ER-kiristysavain	16
Kiinnitys-Ø D ₁	0,5-10 mm
Sovitin	BT 40 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308920 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308920 8
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308901 2
ER-kiristysholkkisis. tiivisteiden ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308922 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308920 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308906 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308920 6
ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308906 7
ER-kiristysholkkisis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308906 9

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309402 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308920 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308920 2
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-kiristysmutteriHiRunER-kiristysholkki-istukoihin ER-holkeille 16	309617 16
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
ER-kiristysmutteriHigh Speed ER-holkeille 16	309610 16
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308922 7
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309445 5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308921 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308920 4
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309445 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308901 5
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308901 4
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309445 3
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308922 4
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309403 4
	309425 2,8

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim.
kiristys-Ø d 2,8 mm

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø
d 8 mm

309402 8

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø
d 3,5 mm

309403 3,5

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm

308921 5

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen ja suuttimet
Nim. kiristys-Ø d 8 mm

309404 8

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm

308921 10

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim.
kiristys-Ø d 3,5 mm

309425 3,5

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen ja suuttimet
Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm

309404 3,5

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm

308901 1

ER-kiristysmutteri ER-holkeille 16

309580 16

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d
8 mm

308922 8

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm

308901 6

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm

308921 8

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d
9 mm

308922 9

ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan
Nim. kiristys-Ø d 6 mm

309445 6

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm

308901 9

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm

308921 7

ER-liukulaakerin kiinnitysmutteri ER-holkeille 16

309612 16

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm

308906 4

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308760 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii
ISO-varteen 40

308801 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308921 4
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 2 mm	309445 2
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308906 5
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309402 7
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309403 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308921 6
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309403 8
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308922 3
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308906 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308901 3
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309425 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308901 8
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309404 6
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309403 9
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308920 7
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308906 3
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308922 5

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308920 10
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309402 4
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309404 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308920 9
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309403 7
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309402 9
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308922 10
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308921 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308901 10
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308906 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308901 7