

Garant**Weldonistukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50 A = 100, Kiinnitys-
Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302655 12
GTIN	4062406100179
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min⁻¹. **Suljettavat jäähdytyskanavareivät.**

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Sovitin	BT 50 A = 100
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm	309900 12