



## Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: SMP60



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079440 SMP60
GTIN	5000630
Tuoteluokka	03P

### Kuvaus

#### Malli:

ATA – paineilmasuorahiomakone **3 mm:n kiristysholkeilla** hienoihin jysintä-, hionta- ja kaiverrustöihin. **Sisäänrakennettu esisuodatin.** Turbiinikäyttöinen pienhiomakone, **suurin pyörimisnopeus 60000 1/min.**

### Tekninen kuvaus

Antoteho	85 W
Kiristysholkkien Ø	3 mm
Toimintäääni	68 dB(A)
Valmistajamerkintä	SPM 60 R
Paino	0,17 kg
Enimmäisilmantarve	230 l/min
Enimmäiskierros-luku	60000 min <sup>-1</sup>
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pituus	140 mm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

