

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	E16R SVJCR/L11
Kaulan leveys L ₄	9,5 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Pään pituus L ₁	31,4 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö

Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN