

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
ISO-koodi pidin	E10K SVJCR/L07
Asetuskulma κ	142 astetta
Kaulan leveys L ₄	6,3 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Pään pituus L ₁	18 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Keskisiirto L ₃	1,5 mm
Terän koko	7 mm
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin