

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E12M SVJCR/L07
Keskisiirto L ₃	2 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kaulan leveys L ₄	7,8 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Terän koko	7 mm
Pään pituus L ₁	18 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin