

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	8 mm
Keskisiirto $L_3$	3 mm
Asetuskulma $\kappa$	142 astetta
Kokonaispituus $L$	80 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Terän koko	5 mm
Kiinnityspituus $L_2$	7,5 mm
ISO-koodi pidin	E08F SVJCR/L05
Kaulan leveys $L_4$	6 mm
Pään pituus $L_1$	26 mm
varren Ø $D_s$	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin