

Garant**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, BT 40 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302905 32
GTIN	4062406100476
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min⁻¹. Muoto ADB.

Käyttö:

Uppokiila pitkittäisuralliseen jyrsimeen, esimerkiksi DIN 841.

Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	58 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Tuurnan Ø d ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	32
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32

Kiinnitys- \varnothing D ₁	32 mm
Sovitin	BT 40 A = 100
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40