

**Garant****Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, BT 40 A = 100, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302905 40
GTIN	4062406100483
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Muoto ADB.

**Käyttö:**

**Uppokiila** pitkittäisuralliseen jyrsimeen, esimerkiksi DIN 841.

**Vääntiörenkas** jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

sopiva erikoisavain nro 309840	40
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Ulko-Ø D	70 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	40
Ulkonema A-mitta	100 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	40 mm
Sovitin	BT 40 A = 100
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40