

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	5 mm
Kaulan leveys L ₄	6 mm
ISO-koodi pidin	E08F SVJCR/L05
Keskisiirto L ₃	3 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	8 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin