

Garant

Jyrsintuurna jäähdytyskanavareillä, muoto ADB, BT 40 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	303025 32
GTIN	4062406100612
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min⁻¹. Muoto ADB.

4 jäähdytyskanavareikää.

- **Lieriömäinen muoto.**
- **Balluff chip -poraus.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	78 mm
Tuurnan Ø d ₁	32 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm

Sovitin	BT 40 A = 100
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40