



Hydraulikiristysistukka Comp-R Pyörintä säädettävissä, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302036 20
GTIN	
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Pyörintätarkkuus säädettävissä 0 µm:iin.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Balluff chip -poraus.

Käyttö:

Täydellinen kiinnitysistukka siellä, missä tarvitaan äärimmäistä pyörintätarkkuutta:

- Kalvinta.
- Poraus (etenkin pienet halkaisijat).
- Herkkien, kalliiden työkalujen käyttö.
- Varsitoleranssin h6 kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Väliholkit nro 302135 – 302180, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720, kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	130 mm
Ø D ₂	42 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Hyötypituus L ₁	50 mm
Ulko-Ø D	52,5 mm

Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Avain ER-pienoismutterille ER-kiristysholkki-istukalle 20	309740 20
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Vääntömomenttivaihtopää ER-pienoismutterille ER-kiristysholkki-istukalle 20	309745 20
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40