

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränpää: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	22 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kokonaispituus L	200 mm
Keskisiirto L_3	2 mm
Terän koko	11 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Pään pituus L_1	31,4 mm
ISO-koodi pidin	E16R SVJCR/L11
Kaulan leveys L_4	9,5 mm
Kiinnityspituus L_2	15 mm
varren Ø D_s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin