

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6,3 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	18 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Keskisiirto L <sub>3</sub>	1,5 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
ISO-koodi pidin	E10K SVJCR/L07
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin