

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Asetuskulma κ	142 astetta
Pään pituus L ₁	18 mm
Keskisiirto L ₃	2 mm
Terän koko	7 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Kaulan leveys L ₄	7,8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
ISO-koodi pidin	E12M SVJCR/L07
Kokonaispituus L	150 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin