

**Weldonistukka Muoto AD, BT 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302607 6      |
| GTIN         | 4062406100728 |
| Tuoteluokka  | 32A           |

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18 000 min<sup>-1</sup>.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6           |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>    | 6 mm        |
| Ulkonema A-mitta              | 50 mm       |
| Ulko-Ø D                      | 25 mm       |
| Sovitin                       | BT 40 lyhyt |
| Standardi                     | DIN 6359    |
| Kiinnitysnormi                | ISO 7388-2  |
| Kiinnitysnormi                | JIS B6339   |
| Muoto                         | AD          |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18 000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                              |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                 |
| Tuotetyyppi                         | Weldonistukka                       |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308795 40 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40                               | 308830 40 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308765 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                   | 308801 40 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308785 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                 | 308802 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308760 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308790 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                 | 308806 40 |
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 6 mm   | 309900 6  |