

**Weldonistukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302597 6
GTIN	4062406100063
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18 000 min⁻¹.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	6
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18 000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 6 mm	309900 6