

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Pään pituus L <sub>1</sub>	16,5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
ISO-koodi pidin	E16R SVUCR/L11
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN