

Garant**Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Pään pituus L ₁	23 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	31,5 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
ISO-koodi pidin	E25S SVUCR/L11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	250 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN