

Garant**Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	93 astetta
Pään pituus L ₁	20,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L ₃	13 mm
ISO-koodi pidin	E20S SVUCR/L11
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN