

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	23 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kokonaispituus L	250 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
ISO-koodi pidin	E25S SVUCR/L11
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN