

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	16,5 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	21 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Asetuskulma κ	93 astetta
Kokonaispituus L	200 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
ISO-koodi pidin	E16R SVUCR/L11
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN