



## Weldonistukka Muoto AD, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302657 20
GTIN	4062406100957
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

**Malli:**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18 000 min<sup>-1</sup>.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

### Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	20
Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ulko-Ø D	52 mm
Sovitin	BT 50lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18 000 min <sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 20 mm	309900 20