

**ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 30 A = 60, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302747 16
GTIN	4062406100988
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

- **Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Laadukkaat tarkkuuskiinnitysmutterit.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300. Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Huomautus:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 0,5 - 10 mm

Ulko-Ø D: 28 mm

ER-varakiinnitysmutteri: 16

ER-kiristysavain: 16

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
---------------	-------------

ER-varakiinnitysmutteri	16
Ulko-Ø D	28 mm
ER-kiristysavain	16
Sovitin	BT 30 A = 60
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka