

Garant**Pistoterä oikea 10°, HU7310, Pistoleveys w: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273678 2
GTIN	4045197716651
Tuoteluokka	21L

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Pistoleveys w	2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	N
Oheiskäyttö	Ti
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU7310
Kulman säde R	0,05 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	oikea
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	350 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		