



## Jyrsintuurna Muoto A, BT 30 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 22mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	303007 22
GTIN	4062406101176
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Muoto A.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

### Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ulkonema A-mitta	40 mm
Ulko-Ø D	48 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna