

**HOLEX****Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302897 27
GTIN	4062406101138
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Muoto A.

**Käyttö:**

**Uppokiila** pitkittäisuralliseen jyrsimeen, esimerkiksi DIN 841.

**Vääntiörenkas** jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	55 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	27
Ulko-Ø D	48 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	27 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40