

**Jyrsintuurna Muoto A, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303017 40
GTIN	4062406101244
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min⁻¹. Muoto A.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
Tuurnan Ø d ₁	40 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Ulko-Ø D	89 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	40 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40