



Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302897 22
GTIN	4062406101121
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min⁻¹. Muoto A.

Käyttö:

Uppokiila pitkittäisuralliseen jyrsimeen, esimerkiksi DIN 841.

Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	22
Varavääntiörenkas nro 309870	22
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22

Kiinnitys- \varnothing D ₁	22 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40