

**Jyrsintuurna Muoto A, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303017 16 |
| GTIN | 4062406101190 |
| Tuoteluokka | 32A |

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min⁻¹. Muoto A.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------------|
| Ulkonema A-mitta | 35 mm |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 16 |
| Tuurnan Ø d ₁ | 16 mm |
| Ulko-Ø D | 38 mm |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 16 |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 16 mm |
| Sovitin | BT 40 lyhyt |
| Standardi | DIN 6357 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyökkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308765 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308785 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308806 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308790 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308760 40 |
| Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyökkäkartiokoolle 40 | 308830 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308795 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308801 40 |