



## Jyrsintuurna Muoto A, BT 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	303037 32
GTIN	4062406101275
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Muoto A.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

### Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Ulko-Ø D	78 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Sovitin	BT 50 A = 100
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna