

## Garant

### Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 10mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	308283 10
GTIN	4062406101312
Tuoteluokka	31A

#### Kuvaus

##### Malli:

Kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.  
Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

**GARANT:** HSK-työpinnat työstetty. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

##### Käyttö:

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

##### Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen).

##### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

#### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm

Ulkonema A-mitta	120 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1