

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308284 20
GTIN	4062406101459
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.  
Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

**GARANT:** HSK-työpinnat työstetty. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

**Käyttö:**

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Toimituksen sisältö:**

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen).

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

**Tekninen kuvaus**

Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 130
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1