

Tekstiilimaadoitusranneke Painonappi 4,0 mm, Väri: B



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972801 B |
| GTIN | 2050002007246 |
| Tuoteluokka | 98E |

Kuvaus

Malli:

Täysin metalliton kosketusliitintään asti (ei metallin kosketusta ihoon). Sisään ommellut johtavat kuidut nauhassa ja sähköä johtava muovi sulkiastian sisäpuolella. Vakiona varustettu 4,0 mm painonappiliitännällä (kansainvälisesti yhteensopiva). Maadoitusnauhat voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän ranteen ympäryksen mukaan. Rannekkeet voidaan pestä 30 °C:ssa.

Pesu: Kirjopesu 30 °C:ssa

Pituus: 240 mm

Leveys: 22 mm

Väri: sininen

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------|
| painonapin Ø | 4 mm |
| kalvosimen koko säädettävissä yksilöllisesti | kyllä |
| Pituus | 240 mm |
| Väri | sininen |
| Leveys | 22 mm |
| Henkilömaadoitus | ensisijainen |
| metalliton | kyllä |
| sähköeristys | EGB/ESD |
| Pesu | Kirjopesu 30 °C:ssa |
| Tuotetyyppi | Henkilömaadoitus |

