

## Tekstiilimaadoitusranneke Painonappi 4,0 mm, Väri: GL



### Tilaustiedot

Tilausnumero	972801 GL
GTIN	4057989621234
Tuoteluokka	98E

### Kuvaus

#### Malli:

Täysin metalliton kosketusliitäntään asti (ei metallin kosketusta ihoon). Sisään ommellut johtavat kuidut nauhassa ja sähköä johtava muovi sulkijan sisäpuolella. Vakiona varustettu 4,0 mm painonappiliitännällä (kansainvälisesti yhteensopiva). Maadoitusnauhat voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän ranteen ympäryksen mukaan. Rannekkeet voidaan pestä 30 °C:ssa.

Pesu: Kirjopesu 30 °C:ssa

Pituus: 240 mm

Leveys: 22 mm

Väri: kimalle

### Tekninen kuvaus

Leveys	22 mm
painonapin Ø	4 mm
metalliton	kyllä
Väri	kimalle
Pituus	240 mm
Henkilömaadoitus	ensisijainen
kalvosimen koko säädettävissä yksilöllisesti	kyllä
sähköeristys	EGB/ESD
Pesu	Kirjopesu 30 °C:ssa
Tuotetyyppi	Maadoitusranneke

